

Järbo
GARN®

92493
ALPACKA SOLO



Lær at strikke
hue

Lær at strikke hue

Vil du lære at strikke? Vi har her på Järbo Garn lavet pædagogiske film, der guider dig gennem strikningen trin for trin og som tydeligt viser alle elementer der indgår. Varmt velkommen her, hvor du kan strikke klassiske ting såsom hue, halstørklæde, ragsokker og Lovikkavanter sammen med os!

GARNKVALITET Alpaca Solo (100% alpaka. Nøgle ca 50 g = 167 m)

STRIKKEFASTHED Ca 24 m x 31 p i glatstriking på p 3,5 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan ændre sig ved brug af andet garn)

STØRRELSER-DAME Onesize

HUENS HØJDE Ca 23 cm

HUENS OMKREDS Ca 54 cm

GARNFORBRUG Ca 50 g (fv 29120, cherryblossom pink)

RUNDPINDE 3 mm og 3,5 mm (40 cm)

STRØMPEPINDE 3,5 mm

INSTRUKTIONSVIDEO

<https://youtu.be/WhAKrHspP-g>

FORKLARINGER

Tag 1 m ud: Saml lænken mellem 2 m op forfra med venstre pind og strik den drejet ret.

RIB

Slå 120 masker op på rundpind 3 mm.

Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) i 5 cm.

MELLEMEDEL

Skift til rundpind 3,5 mm: Tag 10 m ud jævnt fordelt således: *Strik 12 r, tag 1 m ud* gentag fra *-* i alt 10 gange = 130 masker.

Strik glatstriking til huen måler 20 cm.

TOPPEN

OBS! Skift til strømpepinde, når der ikke længere er masker nok til rundpinden!

Indtagningsomgang 1: *4 r, tag 1 m løst af som om den skulle strikkes ret, 2 r sammen, træk den løse m over, 3 r* gentag fra *-* omgangen rundt = 104 m.

Strik en omgang ret.

Indtagningsomgang 2: *3 r, tag 1 m løst af som om den skulle strikkes ret, 2 r sammen, træk den løse m over, 2r* gentag fra *-* omgangen rundt = 78 m.

Strik 1 omgang ret.

Indtagningsomgang 3: *2 r, tag 1 m løst af som om den skulle strikkes ret, 2 r sammen, træk den løse m over, 1 r* gentag fra *-* omgangen rundt = 52 m.

Strik 1 omgang ret.

Indtagningsomgang 4: 1 r, tag 1 m løst af som om den skulle strikkes ret, 2 r sammen, træk den løse m over* gentag fra *-* omgangen rundt = 26 m.

Strik 1 omgang ret.

Indtagningsomgang 5: *2 r sammen* gentag fra *-* omgangen rundt = 13 m.

Klip tråden over med en lang ende. Træk en nål på tråden og træk derefter tråden gennem de resterende masker. Hæft de løse ender.

Nu er din hue færdig!

Tips & Råd

For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.

Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.

Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler at du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se, om strikke-/hæklefastheden passer. Hvis strikke-/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.

Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

Tips til håndfarvet garn: Sørg for at du har nok garn fra starten, så der er nok til hele projektet, da garnet kan variere i farve fra parti til parti. Ved farveskift kan der strikkes 2 pinde med garn fra det ene bundt og 2 pinde med et andet bundt for at få en jævnere overgang mellem farverne.

Forkortelser

Strik

arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dobb-indt=dobbeltindtagning, dobb-oti=dobbelt overtrækningsindtagning, dr=drejet, fv=farve, fmb=forreste maskebue, forst=forstykke, forkl=forklaringer, gent=gentag, glatst=glatstriking, indt=indtagning, kantm=kantmaske, luk=luk af, m=maske/masker, mb=maskebue, omg=omgang, omsl=slå om, oti=overtrækningsindtagning, p=pind/pinde, plm=placer markør, rest=resterende, r=ret/retmaske, rs/rets=retsiden, retst=retstriking, sm=sammen, sm=sammen, udt=udtagning, vr=vrang/vrangmaske, vs/vrangs=vrangsidens, yderl=yderligere

Hækling

arb=arbejdet, bmb=bagerste maskebue, cm=centimeter/centimeters, dst=dobbelt stangmaske, fm=fastmaske, fmb=forreste maskebue, forkl=forklaringer, fv=farve, hst=halvstangmaske, iflg=ifølge, indt=indtagning, kantm=kantmaske, km=kædemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskbue, omg=omgang, omsl=slå om, plm=placer markør, rest=resterende, RS/rets=retsiden, st=stangmaske, st-gr=stangmaskegruppe, sm=sammen, VS/vrangs=vrangsidens, udt=udtagning, yderl=yderligere, 3-dst=tredobbelt stangmaske, 5-lmb=luftmaskebue bestående af 5 lm.